


OPTIDOS 100



Pourquoi ?

- Grâce à son fond incliné avec un puits de puisage, le bac mélangeur OPTIDOS 100 permet :
- Une consommation optimisée : aspiration de la totalité du produit à doser ;
 - Un traitement efficace : solution soluble et homogène en permanence (sans oxydation de la molécule) ;
 - Une simplification du remplissage, de la vidange et du nettoyage.



Équipements

Le bac mélangeur OPTIDOS 100 comprend :

- Un bac de solution en polyéthylène alimentaire.
- Un agitateur motorisé en inox 316L (option PVC sur demande).
- Un moteur réducteur à rotation lente.
- Une trappe de remplissage (option vanne de vidange).
- Une graduation claire et précise.



Caractéristiques techniques

Modèle	OPTIDOS 100 L
Capacité	100 litres
Alimentation	220 volts
Sécurité	Moteur réducteur avec sécurité thermique intégrée (48 tours/minute)
Mode de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> > Brancher le bac OPTIDOS sur une prise 220 V. > Préparer la solution selon la prescription du produit. > Mettre en marche l'appareil. > Après chaque utilisation, rincer abondamment à l'eau claire le bac ainsi que les éléments qui ont été en contact avec la solution.
En cas de non fonctionnement, vérifier l'alimentation électrique.	

Garantie 1 an.

